

Damit wir unseren Kindern mehr Zeit widmen können Die innovative Spielzeugwaschmaschine



Die ideale Möglichkeit zum einfachen Waschen, Desinfizieren und Trocknen von Kunststoff- und Holzspielzeug, Plüsch- und Stofftieren, diversen Therapiemitteln und vielem mehr.






Abb.: Das Bedienpanel

Trockenes Spielzeug

Im Gegensatz zum Waschen des Spielzeugs in der Waschmaschine, wird es im Anschluss an den Spülgang mit Warmluft getrocknet.

Prioritäten setzen

Maschinelles Waschen bietet eine nennenswerte Zeitersparnis gegenüber der Handreinigung von Spielzeug. Somit bleibt mehr Zeit für die wichtigen Dinge.

Reinigt und desinfiziert

Die effektive Reinigung und Desinfektion des Spielzeugs ist eine ideale Vorbeugung gegen Krankheitserreger.

Sparsam im Verbauch

Der sparsame Einsatz von Strom, Wasser und Reinigungsmittel schont nicht nur die Umwelt sondern reduziert auch Betriebskosten.

Platzsparend und praktisch

Die geringen Abmessungen erlauben ein Aufstellen an nahezu jedem Ort. Die Waschtrommeln dienen als Sammelboxen für Spielzeug.

Einfache Bedienung Die OSMA PlayWash zeichnet sich vor allem durch eine einfa

Die OSMA PlayWash zeichnet sich vor allem durch eine einfache intuitive Bedienung aus und ist innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit.

Wir präsentieren Ihnen die PlayWash vor Ort

Sie wollen sich ein ausführliches Bild der OSMA PlayWash verschaffen? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer Präsentation vor Ort. Kontaktieren Sie uns dazu einfach unverbindlich.



Abb.: Waschtrommeln in drei unterschiedlichen Farben verfügbar

Diese Kunden haben die PlayWash bereits im Einsatz

- 🖒 Cavallino Bianco Family Spa
- d Klinikum Klagenfurt
- St. Anna Kinderspital Wien
- SalzburgerLandeskliniken

- KiTa Robin HuD
- Pfarrkindergarten Mühldorf
- Hotel Alpenrose
- Kinderhotel Oberjoch
- Kindergarten Frauenstein
- Kinderhotel Oberjoch

Noch nie war es so einfach, Spielzeug zu waschen und zu trocknen.

Durch hochwertige Komponenten wird dafür gesorgt, dass der Inhalt der
Waschtrommel im ersten Schritt gewaschen und desinfiziert und
anschließend mit Warmluft getrocknet wird.

Technische Daten

Maße (Breite/Höhe/Tiefe)	620/730/710 mm
Anschlusswert	3000 Watt, 230 Volt, 50 Hz
Absicherung	16 Ampere
Anschlusskabel	100 cm
Dosierpumpe	optional
Anschlüsse	Kaltwasseranschluss (3/4 Zoll), Abwasseranschluss (haushaltsüblich)
Material	Maschinengehäuse aus Edelstahl, Kunststofftrommel



Zubehör und Erweiterungen

Wir bieten sowohl das Aufstellen und die Inbetriebnahme vor Ort an, als auch ein umfangreiches Service. Darüber hinaus gibt es für die PlayWash auch praktisches Zubehör und Aufrüstungsmöglichkeiten.



Mobile Ausführung mit Rädern

Ausgestattet mit vier Rädern (zwei davon gebremst) lässt sich die PlayWash an unterschiedlichen Orten aufstellen und betreiben.



Farbenfrohe Waschtrommeln

Zusätzliche
Waschtrommeln für die
OSMA PlayWash sind in
drei unterschiedlichen
Farben verfügbar: orange,
grün und hellblau.



Original PlayWash Waschbürste

Fördert eine bessere Reinigung in Ecken und an Kanten bei verschiedenen Spielzeugteilen und Bausteinen.



claro Hygiene Waschtabs

claro Hygiene kann durch seine umweltfreundliche Zusammensetzung bedenkenlos für die Reinigung von Spielwaren verwendet werden.



Dosierpumpe für Waschmittel

Für die Verwendung von extern zugeführten Desinfektions- und Waschmitteln. Nachträglicher Einbau möglich.



Deckel für Waschtrommel

Zum einfachen und leichten Verschließen der Waschtrommel in den Farben Orange, Grün und Hellblau erhältlich. Inklusive Walzauflage.

Häufige Fragen

② Welches Waschgut kann in der PlayWash gewaschen werden?

Eine große Auswahl an thermostabilen Artikeln kann in der PlayWash gewaschen und desinfiziert werden. Holzklötze, Konstruktionsspielzeug aus Plastik, Plüschtiere, therapeutisches Spielzeug und vieles mehr.

⁽²⁾ Über welche Füllmenge verfügt die Trommel?

Das max. Füllgewicht der Trommel beträgt 8 kg. Bitte achten Sie darauf, die Trommel nur bis $\frac{3}{4}$ zu füllen.

② Welches Waschmittel kann in der PlayWash verwendet werden?

Das Waschmittel kann in Form von Tabs (z.B. claro Tabs Hygiene) direkt in die Trommel gegeben werden. Alternativ ist es möglich, die PlayWash mit einer Dosierpumpe für flüssiges Waschmittel auszustatten.

③ Ist die Maschine wartungsfrei?

Die PlayWash® ist ansteckfertig und wartungsfrei.

? Ist ein jährliches Service nötig?

OSMA empfiehlt ein jährliches Service, um das Hygienezertifikat zu garantieren.

? Ist es möglich mit der PlayWash auch Legosteine zu trocknen?

Ja, Bauklötze und Bausteine wie Lego und andere werden durch die Drehbewegung der Trommel und dem Einblasen von Warmluft gründlich und effektiv getrocknet.

③ Welche Anschlüsse werden benötigt?

Haushaltsübliche Anschlüsse für Strom, Wasserzulauf und Wasserablauf.

② Wie hoch ist der Wasser- und Stromverbrauch?

Der Anschlusswert beträgt 3 kW, der Wasserverbrauch beläuft sich auf

Programm 1: 5 Füllungen à 22 Liter = 110 L Programm 2: 3 Füllungen à 22 Liter = 66 L Programm 3: 2 Füllungen à 22 Liter = 44 L

Programm 4: 0 Füllungen à 22 Liter = 0 L Programm 5: 0 Füllungen à 22 Liter = 0 L

Weitere OSMA Produkte

Seit über 25 Jahren stellen wir uns der Herausforderung, uns auf dem Sektor Trocknen ständig weiterzuentwickeln. Daher liegt es in unserer Verantwortung, Produkt- und Serviceangebot am technisch neuesten Stand zu halten.



Privatbereich
Schuhtrockner und
Stiefeltrockner für engsten
Raum im privaten Bereich
ab einer Baugröße für
zwei Paar Schuhe und
Stiefel.



Schuhtrockner für Gewerbe

Trocknungsgeräte für Schuhe und Stiefel, wahlweise mit Warmluft oder für den Anschluss an eine bestehende Zentralheizung.



Trocknungsgeräte für Masken und Helme

Spezielle
Trocknungsgeräte für
Feuerwehren und Industrie
zum Reinigen und
Trocknen von Masken oder
schweren Schutzhelmen.



Bekleidungstrockenschränke

Der Trockenschrank für Bekleidung wurde speziell für schwer zu trocknende Arbeits- und Einsatzbekleidungen entwickelt.



Skidepots für Ski und Schuhe

Skidepots in mehreren Größen und Farben mit Skiaufbewahrung und wahlweise beheizten Bügeln für Skischuhe.



Vielseitige Waschanlagen für Stiefel

Stiefel
Stiefelwaschanlagen zum
Anschließen an eine
Hauswasserleitung in
mehreren Größen und
Ausführungen.

Ständig informiert und topaktuell

OSMA TrockNERsysteme GmbH im Web unter





www.playwash.at

₩ www.osma.at

Durch die ständige Weiterentwicklung werden unseren Kunden der verschiedensten Sparten ständig Neuheiten angeboten und das nicht nur im Trocknungsbereich. Unsere Kunden profitieren von kompetenter Beratung, Planung und Umsetzung. Sie erhalten alle Serviceleistungen aus einer Hand und sparen somit Zeit und Geld.



Herausgeber OSMA TrockNERsysteme GmbH Untervocken 15, 9821 Obervellach Firmenbuchnummer: 235048i Landesgericht Klagenfurt Behörde gem. ECG: Bezirkshauptmannschaft

Spittal an der Drau

UID-Nummer: ATU57214026

Telefon: +43 4782 29 10 Fax: +43 4782 291 09 E-Mail: office@osma.at

Konzeption und Realisierung creativwerkstatt.cc Clemens Kleinlercher

Fotonachweis OSMA TrockNERsysteme Clemens Kleinlercher Adrian Hipp Pixabay

Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten

